



## Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel, huvud-Ø: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	754170 27
GTIN	8024886013857
Artikelklass	76D

### Beskrivning

#### Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.

Kraftig mittdel av metall.

#### Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, **vibrationsfri och skonsam för lederna.**

#### Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

### Teknisk beskrivning

vikt	0,358 kg
skaftlängd	300 mm
huvud-Ø	27 mm
Material skaft	Kärna av aluminiumlegering
huvudlängd med slag	81 mm
Material insats	Nylon, vit, 100 Shore
Handtag	3-komponentshandtag
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

---

**Tillbehör**

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 27 mm

754180 27