



Skonhammare med 3K-skaft, nyloninsatser och stålmellandel, huvud-Ø: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	754170 32
GTIN	8024886013864
Artikelklass	76D

Beskrivning

Utförande:

Med nästintill obrytbart 3K-skaft (aluminiumkärna samt polyamid- och gummikomponenter), smidd skyddskrage och extra skyddshylsa.

Kraftig mittdel av metall.

Fördel:

Obrytbar, ergonomisk, halksäker, **vibrationsfri och skonsam för lederna.**

Reservdel:

Reservinsats nylon, kan levereras under nr 754180.

Teknisk beskrivning

Material skaft	Kärna av aluminiumlegering
huvud-Ø	32 mm
vikt	0,454 kg
skaftlängd	300 mm
huvudlängd med slag	87 mm
Material insats	Nylon, vit, 100 Shore
Handtag	3-komponentshandtag
Studsfri	ja
Produktslag	Hammare

Tillbehör

Löst nylonslag, styck huvud-Ø 32 mm

754180 32