



Skruvmejselsats med "multicraft"-krafthandtag, Antal delar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	667601 11
GTIN	7610733269747
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Spårklingor med parallell förskjuten egg som passar exakt till normerade skruvspår. Krysspårklingornas spetsar är måttnoggrant frästa. Förnicklad och förkromad yta, svart spets. **"multicraft"-krafthandtag** av slagtålig plast (kadmiumfri) för infästning av olika klingor, mycket greppsäkert även med oljiga händer.

Innehåll:

spårklingor nr 659928: storlek 4; 5,5; 6,5; 8
Klingor för Phillips nr 659921: storlek 1 och 2
pozidriv-klinga nr 659923: storlek 2
brotschklinga nr 667640: 1 st.
plasthandtag nr 667620: 1 st
Elektronikmejsel (spår) nr 664400: Strl. 2,5 och 3,5

leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

Teknisk beskrivning

Antal delar	11
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Det finns en brotschklinga	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

6 mm-klingaför Phillips krysspårstorlek 2	659921 2
Brotschklinga	667640
6 mm-klingaför Phillips krysspårstorlek 1	659921 1
6 mm-klingaSpår- eggbredd 6,5 mm	659928 6,5
Elektroniskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 3,5 mm	664400 3,5
6 mm-klingaSpår- eggbredd 5,5 mm	659928 5,5
"multicraft"-krafthandtag röd	667620
6 mm-klingaSpår- eggbredd 4 mm	659928 4
6 mm-klingaPozidriv krysspårstorlek 2	659923 2
6 mm-klingaSpår- eggbredd 8 mm	659928 8
Elektroniskruvdragare för spår, med plasthandtag mejselbredd b 2,5 mm	664400 2,5