

Garant**Skruvmejselsats, Antal delar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	667532 10
GTIN	4045197882394
Artikelklass	61F

Beskrivning**Utförande:**

Krafthandtag med handvänlig och greppsäker **Haptoprene**-yta och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Tack vare den speciella ytstrukturen är handtaget halksäkert även om händerna är våta eller oljiga.

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Svarta måttnoggranna spetsar.

Spänningsprovare 110 – 250 V enligt VDE 0680/6.

Innehåll:

spårklingor nr 659928: storlek 4; 5,5; 6,5; 8

Klingor för Phillips nr 659921: storlek 1 och 2

pozidriv-klinga nr 659923: storlek 2

brotschklinga nr 667640: 1 st.

spänningsprovare nr 665010: storlek 2,5

Tvåkomponents plasthandtag nr 667531: 1 st

leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.

OBS!:

Reservklingor hittar du under nr 659921–659928.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
------------	----------------------

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Phillips-skruvmejsel
Antal delar	10
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Haptoprene®-plasthandtag	667531
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665010 2,5
Brotschklinga	667640
6 mm-klinga för Phillips krysspårstorlek 2	659921 2
6 mm-klinga Spår- eggbredd 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-klinga Spår- eggbredd 8 mm	659928 8
6 mm-klinga Spår- eggbredd 4 mm	659928 4
6 mm-klinga Pozidriv krysspårstorlek 2	659923 2
6 mm-klinga för Phillips krysspårstorlek 1	659921 1
6 mm-klinga Spår- eggbredd 5,5 mm	659928 5,5