

**Slipduk i ekonomirulle (A) blå KK 24, 40 mm × 50 m, Kornstorlek: 240****Beställningsdata**

Ordernummer	557710 240
GTIN	4018875266991
Artikelklass	56V

**Beskrivning****Utförande:**

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid.

**Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.**

Typ **VSM KK 24**: Väv **blå, ekonomirulle** för normal nötning.

Förpackning **med inbyggd avrivningskniv.**

**Användningsdata:**

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	240
finhetsgrad	fin
Serie	KK24
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A

Ekonomirullar bredd	40 mm
Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	40 mm × 50 m
Produktslag	Slipduk

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		