



## Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 0-1



### Beställningsdata

Ordernummer	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Med isoleringsskydd.

**Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred. Med känslvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

#### leveransinnehåll:

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

### Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B1
Mättrummans Ø	18 mm
avläsning	0,0001 tum
mätområde	0 - 1 tum
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

### Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått  
maximaltmätområde 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått  
maximalt mätområde 100 mm

022010 100