



Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 1-2



Beställningsdata

Ordernummer	420650 1-2
GTIN	4045197882585
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med isoleringsskydd.

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred. Med känselvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans Ø	18 mm
avläsning	0,0001 tum
mätområde	1 - 2 tum
Norm	Verkstadsnorm
Kalibrering	B2
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 1

421150 1