



Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 2-3



Beställningsdata

Ordernummer	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med isoleringsskydd.

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.
Med känselvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans Ø	18 mm
Kalibrering	B2
Kalibrering	B2
avläsning	0,0001 tum
mätområde	2 - 3 tum
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 2	421150 2
-------------------------------	----------