



Bygelmikrometer Tumavläsning, mätområde: 3-4



Beställningsdata

Ordernummer	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Med isoleringsskydd.

Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.
Med känselvred. Med precisionsgraverade svarta skalstreck och siffror.

leveransinnehåll:

Från strl 1-2 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	B2
Mättrummans Ø	18 mm
spindel-Ø	6,5 mm
avläsning	0,0001 tum
mätområde	3 - 4 tum
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 3	421150 3
-------------------------------	----------