

Garant**Lysdiodlupplampa, lins-Ø: 72mm****Beställningsdata**

Ordernummer

491490 72

GTIN

4045197685360

Artikelklass

41M

Beskrivning**Utförande:**

Ljusstark, elegant lupplampa. Lamphuvud, stativrör och flexslang av robust metall.

- **Det specialutvecklade lamphöljet med inbyggd optik fokuserar ljuset bländfritt, med minimala spridningsförluster mot provytan (4 gånger så mycket ljus per watt som med lysrörsteknik, livslängd ca 50000 h = 6 år dygnet runt).**
- **Förvrängningsfri plastlins med hård beläggning.**
- **Modernt, mycket effektivt lampkoncept som består av 63 lysdioder i ring.**
- **Soft Touch-sensor med strömbrytare och dimmer som regleras med ett finger.**
- **Den förstklassiga flexslangen och den slanka designen gör LED-lupplampan användbar i alla situationer.**

Utförande reklamtext:

Ljusstark, elegant lupplampa. Lamphuvud, stativrör och flexslang av robust metall.

- **Det specialutvecklade lamphöljet med inbyggd optik fokuserar ljuset bländfritt, med minimala spridningsförluster mot provytan (4 gånger så mycket ljus per watt som med lysrörsteknik, livslängd ca 50000 h = 6 år dygnet runt).**
- **Förvrängningsfri plastlins med hård beläggning.**
- **Modernt, mycket effektivt lampkoncept som består av 63 lysdioder i ring.**
- **Soft Touch-sensor med strömbrytare och dimmer som regleras med ett finger.**
- **Den förstklassiga flexslangen och den slanka designen gör LED-lupplampan användbar i alla situationer.**

Fördel:

6 år med 100 % belysning utan underhållskostnader. Snabb och enkel rengöring (slutet system). Okänslig för vibrationer. Funktionell design.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 100 – 240 V, linsskydd och bordsklämma nr 491492 storlek TK.

Specialtillbehör:

Bordsfot nr 491492 storlek TF.

OBS!:

Fler bords- och maskinfötter på förfrågan. Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Förstoring (gångar)	2,3
lins-Ø	72 mm
kapacitet	ca 750 mm
Huvud-Ø	122 mm
käfftjocklek	13 mm
antal lysdioder	63
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lupplampa

Tillbehör

Bordsfot för LED-lupplampa Typ TK	491492 TK
Bordsfot för LED-lupplampa Typ TF	491492 TF