

**Elastisk slipklots (SiC), längd × bredd: 120X65mm****Beställningsdata**

Ordernummer	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Flexibel handsliplots med elastiskt bundna slipkorn, helt genomsatta (lång brukstid, kan slitas ned fullständigt). Bindningen med öppna porer gör att slipmaterialet aldrig sätts igen. Lämplig för både våt- och torrslipning. Vatten- och oljebeständig.

Högklassigt utförande med slipkorn av **ren kiselkarbid (SiC)** och speciellt elastiskt syntetmaterial.

Användningsdata:

Universell för **rengöring, polering, glättning, mattpolering** och **slipning av alla material**.

OBS!:

Vatten, fotogen, pasta eller liknande tillsatser **höjer slipeffekten**.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	fin
Längd	120 mm
höjd	30 mm
Bredd	65 mm
Slipmedel	Kiselkarbid
Produktslag	Slipklots

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
Sten	lämplig		
Lacker	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		