

ESCHENBACH

Förstoringsglas med lampa powerlux, Typ: 7/8000**Beställningsdata**

Ordernummer	490820 7/8000
GTIN	4048347290964
Artikelklass	49A

Beskrivning**Utförande:**

- **Stor förstoring 20 dioptrier / 5 gånger med stort synfält.**
- **Bästa möjliga avbildningskvalitet tack vare den asfäriska och brottsäkra plastlinsen (PXM®), cera-tec®-belagd.**
- **Optimal skuggfri belysning med två motriktade SMD-lysdioder.**
- **Softtouch-knapp för TILL/FRÅN, tydlig kopplingskvittring, enkel manövrering.**
- **Frånslagsautomatik: ljuset släcks automatiskt efter 30 minuter.**

leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6 och cellplastetui.

Teknisk beskrivning

lins-Ø	54 mm
Förstoring (gångar)	7
färgtemperatur	ca 8000 K (kallvitt). K
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Energiförsörjning	Batteridrivnen
linstyp	asfärisk

belysning	SMD-LED
förpackning	Hårdskumsetui
Produktslag	Handlamplupp

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------