

**Ringlupplampa, lins-Ø: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	491545 100
GTIN	4045197699169
Artikelklass	42L

Beskrivning**Utförande:**

Lupplampa med SMD-LED-ljuskällor i hög kvalitet som ger ett bländfritt, skuggfritt och jämnt belyst arbetsområde. Distorsionsfri avbildning med skarpa kanter. LED-ljuskällor med lång livslängd (upp till 50 000 h) och låg energiförbrukning. 48 SMD-LED-ljuskällor. Extra tillägglins Ø 22 mm för 3,5 gångers förstoring.

leveransinnehåll:

Inklusive linsskydd, bordsklämma för 10–62 mm skivtjocklek (storlek 100 med bordsfot).

OBS!:

Ljuskällan kan bytas av tillverkaren.

Teknisk beskrivning

lins-Ø	100 mm
Förstoring (gångar)	1,75
längd ledarm A	140 mm
Huvud-Ø	180 mm

längd ledarm B	165 mm
antal lysdioder	48
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Lupplampa