

Mitutoyo**Linjärskala, effektiv mätlängd L₀: 150mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 499240 150 |
| GTIN | 4946368854144 |
| Artikelklass | 44D |

Beskrivning**Utförande:**

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För exakt registrering och positionering av axiella justeringar på t.ex. fräsar, svarvar, inställningsbord eller mätinstrument. Lämpar sig även för omställning av verktygsmaskiner till digital display.

OBS!:

Kan endast användas i kombination med displayenhet nr 499356.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------|
| hålcentrumavstånd L ₂ | 308 mm |
| effektiv mätlängd L ₀ | 150 mm |
| maximalt mät huvudavstånd L ₁ | 170 mm |
| totallängd L ₃ | 328 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| mätnoggrannhet (20°) | 7 µm |
| Bredd | 22 mm |
| kabellängd | 3,4 m |
| IP-skyddsklass | IP 67 |
| Energiförsörjning | Nätdriven |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge |
| Mätteknik | digital |
| Produktslag | Linjärskala |

Tillbehör

| | |
|--|----------|
| Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3 | 499356 3 |
| Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2 | 499356 2 |