

**Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F, 115 mm × 50 m, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	557850 80
GTIN	4018875206133
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid.

Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. Förpackning **utan avrivningskniv**.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material. Idealisk för användning i planslipmaskiner.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Kornstorlek	80
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Ekonomirullar bredd	115 mm

Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	115 mm × 50 m
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		