



Passbitssats Toleransklass 1, Antal passbitar: 47



Beställningsdata

Ordernummer	480450 47
GTIN	4045197208217
Artikelklass	42K

Beskrivning

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade (HRC 64 – 66) med lätt avfasade kanter. Läppade mätytor.

Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas.

Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått och tolkar.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 21 st 1,00–1,20 mm
Gradering 0,1: 8 st 1,3–2,0 mm
Gradering 1,0: 8 st 3,0–10 mm
Gradering 10,0: 9 st 20–100 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1

hårdhet	64 - 66 HRC
Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

DAkkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 47	020860 47
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 47	020850 47