

**Garant****Stålpassbit Toleransklass 0, nominellt mått: 1,01 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	481030 1,01
GTIN	4045197208415
Artikelklass	41L

**Beskrivning****Utförande:**

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.

Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm.

Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

**Toleransklass 0** som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. **Inklusive spårbart tillverkarprovningsprotokoll.**

**OBS!:**

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
nominellt mått	1,01 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	0
Material	legerat specialstål, härdat och spänningsfritt

Kalibrering	L2
Produktslag	Passbit

## Tjänster

DAkS-kalibreringPassbit stål maximal längd 100 mm	028140 100
KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 100 mm	028060 100