



## Trekantig fil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	511100 150
GTIN	4009215017182
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

#### Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

#### Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### Norm:

**DIN 7261 Form C**

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	150 mm
Bredd	12 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 1 (grov)
Huggning	1
Huggtyp	Bastard
Form	C
Formbeskrivning	Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor	3
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filskraft av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskraft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskraft av plast totallängd 100 mm	519510 100