



Passbitssats Stål, toleransklass 1, Satsinnehåll: 10



Beställningsdata

Ordernummer	480452 10
GTIN	4045197208255
Artikelklass	42K

Beskrivning

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade med lätt brutna kanter. Läppade mätytor. (HRC 64–66) I **provningcertifikatet (fabrikskalibreringscertifikat) visas den faktiska avvikelser från det nominella måttet tillsammans med provningsvillkoren för varje passbit. På så sätt får man reda på det exakta är-måttet. Anknytningen till nationella standarder anges genom spårbarhet till DKD- eller PTB-referenssatser. Längdtoleranser (upp till längden 100 mm) se nr 480200–480300.**

Annat utförande som nr 480450.

Användningsdata:

För kontroll av bygelmikrometrar enligt VDI/VDE/DGQ 2618, sida 10,1.

Innehåll:

Vardera 1 mått (mm): Strl 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 planglas-Ø 30 mm: 1 st

Innehåll:

1 mått vardera: Strl. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 mm

planglas- 30 mm: 1 st

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1

Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Inställningstolk för bygelmikrometrar

Tjänster

DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 10	020860 10
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 10	020850 10