

Mitutoyo**Inbyggnadsskjutmått IP66 horisontell, mätområde: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	499401 100
GTIN	2050001051158
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Inbyggnadsskjutmått med elektromagnetiskt induktivt mätsystem. **Horisontell montering.** Med **Absolut-elektronik** och stora, lättlästa displaysiffror. Engångsinställning av nollläget som förblir den absoluta nollpunkten fram till nästa batteribyte (ca 1,5 år). Maximal mätprecision även vid maximal förflyttningshastighet. ZERO / ABS-funktion – nollställning och omkoppling från relativ- till absolutmätning.

Funktion:

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Lämpar sig för mät- och positioneringsuppgifter på verktygsmaskiner, fixturer etc.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Teknisk beskrivning

totallängd L ₂	209 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
vikt	390 g
mätskenans längd L ₁	185 mm
mätområde	0 - 100 mm
avläsning	0,01 mm

felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 66
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Inbyggnadsskjutmått

Tjänster

KalibreringUniversalskjutmått maximaltmätområde 600 mm	021400 600
--	------------

Tillbehör

Sändare Typ S11E	498966 S11E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975