

Mitutoyo**Passbitssats Toleransklass 1, Antal passbitar: 47****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 480300 47 |
| GTIN | 4946368226835 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.

Innehåll:

1 st vardera med måttet: 1,005 mm
Gradering 0,01: 21 st 1,00–1,20 mm
Gradering 0,1: 8 st 1,3–2,0 mm
Gradering 1,0: 8 st 3,0–10 mm
Gradering 10,0: 9 st 20–100 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------|-----------------|
| Antal passbitar | 47 |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleransklass | 1 |
| hårdhet | 65 - 67 HRC |

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Material | åldrat specialstål |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | S17 |
| Produktslag | Passbit |

Tjänster

| | |
|---|-----------|
| DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 47 | 020860 47 |
| KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 47 | 020850 47 |