



Passbitssats Toleransklass 2, Antal passbitar: 32



Beställningsdata

Ordernummer	480500 32
GTIN	4045197208262
Artikelklass	42K

Beskrivning

Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade (HRC 64 – 66) med lätt avfasade kanter. Läppade mätytor. **Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas.** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 2, arbets- och inställningsmått för tillverkning.

Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 1,000; 1,005; 50 mm

Gradering 0,01: 10 st 1,01–1,10 mm

Gradering 0,1: 9 st 1,20–2,0 mm

Gradering 1,0: 8 st 3,0–10 mm

Gradering 10,0: 2 st 20–30 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	2

hårdhet	64 - 66 HRC
Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

DAkkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 32	020860 32
KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 32	020850 32