



Trekantig fil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	511100 250
GTIN	4009215017243
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form C

Teknisk beskrivning

Bredd	18 mm
Längd utan tånge	250 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 1 (grov)
Huggning	1
Huggtyp	Bastard
Form	C
Formbeskrivning	Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor	3
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 120 mm	519600 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskraft av hådrträ totallängd 140 mm	519400 140
Filskraft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskraft av plast totallängd 120 mm	519550 120