

Mitutoyo**Passbitssats Toleransklass 1, Antal passbitar: 87****Beställningsdata**

Ordernummer	480300 87
GTIN	4946368226101
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Av noggrant utvalt, åldrat specialstål. Särskilt motståndskraftiga via kontrollerad hårdhet (HV 800). **Noggrant härdade och handläppade. Lätt brutna kanter. Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas:** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

Toleransklass 1 för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mätrum.

Innehåll:

gradering 0,001: 9 st 1,001 – 1,009

Gradering 0,01: 49 st 1,01–1,49 mm

Gradering 0,5: 19 st 0,5 – 9,5 mm

Gradering 10,0: 10 st 10 – 100 mm

Teknisk beskrivning

Antal passbitar	87
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1
hårdhet	65 - 67 HRC

Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

Tjänster

KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 87	020850 87
DAkkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 87	020860 87