



## Passbitssats Toleransklass 2, Antal passbitar: 87



### Beställningsdata

Ordernummer	480500 87
GTIN	4045197208286
Artikelklass	42K

### Beskrivning

#### Utförande:

Av åldrat specialstål. Härdade (HRC 64 – 66) med lätt avfasade kanter. Läppade mätytor. **Tillverkarens provningsprotokoll (baserad på nationella standarder) bifogas.** Varje passbit bär ett ID-nummer. Den faktiska avvikelser från det nominella måttet är registrerat i certifikatet. Det absoluta ärvärdet är därför känt.

**Toleransklass 2**, arbets- och inställningsmått för tillverkning.

#### Innehåll:

vardera 1 st med måttet: 0,5; 1,0 mm  
gradering 0,001: 9 st 1,001–1,009 mm  
Gradering 0,01: 50 st 1,01–1,5 mm  
Gradering 0,5: 17 st 2–10 mm  
Gradering 10,0: 9 st 20–100 mm

### Teknisk beskrivning

Antal passbitar	87
Norm	DIN EN ISO 3650

Toleransklass	2
hårdhet	64 - 66 HRC
Material	åldrat specialstål
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S17
Produktslag	Passbit

### Tjänster

KalibreringPassbitsats stål/keramik Satsinnehåll 87	020850 87
DAkS-kalibreringPassbitsats stål Satsinnehåll 87	020860 87