

**Stereomikroskop, Typ: EZ410****Beställningsdata**

Ordernummer	491750 EZ410
GTIN	7630003546620
Artikelklass	49B

Beskrivning**Utförande:**

StereoZoom-mikroskop för ljusstarka och skarpa bilder med hög upplösning. Justeringsknapparnas storlek är anpassad till handen och knapparnas inställbara funktioner möjliggör långvarig användning utan ansträngning. Ögonavståndet kan ställas in individuellt. Folietangenter, 3 valfria underbelysningsmetoder med 5 lysdioder.

Teknisk beskrivning

synfält – Ø	5,7 - 25 mm
reglerbar belysning	ja
optiksystem	10° Greenough parfokal
Arbetsavstånd	100 mm
betraktningvinkel	60 grad
zoom	4,4:1
Förstoring (gångar)	8 - 35

påfallande ljus	Välj mellan tre olika metoder: Max ljusstyrka med 5 lysdioder, snett påfallande ljus med 3 lysdioder, flack ljuskägla med 2 lysdioder
vikt	5,4 kg
LED-belysningssystem	Inbyggt påfallande ljus och genomlysning kan användas var för sig eller tillsammans
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop