



## Mantis® Elite stereobetraktningssystem med universalstativ, Typ: ED



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 491901 ED     |
| GTIN         | 2050001956873 |
| Artikelklass | 49B           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Klar, förvrängningsfri, tredimensionell förstoring med korrekt färg och läge** enligt en patenterad metod. Betraktningsskärm istället för okular ger en icke ansträngande, ergonomisk inspektion, som med storfältsluppar. Dina ögon behöver inte ackommodera om sig när du betraktar arbetsstycket, om du har bytt till betraktningsskärm.

Elite projektionshuvud med **Quick-Change objektivväxlare** för 2 objektiv och utmärkta optiska egenskaper. **Med inbyggd USB-2.0-kamera** och 2D-mätprogram som även medger visning på bildskärm, arkivering och enkla mätuppgifter.

#### leveransinnehåll:

Inklusive dammskyddskåpa.

Inklusive nätdel (110 V / 60 Hz upp till 230 V / 50 Hz), **utan** objektiv. **Utan** betraktningsskärm (PC, bärbar dator), inklusive programmet Vifox.

#### Specialtillbehör:

Objektiv nr 491905.

### Teknisk beskrivning

|  |          |
|--|----------|
| ljusstyrka direktljus                    | 11000 lx |
| förstoring med specialtillbehör (gångar) | 4 – 20   |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| antal lysdioder   | 24                            |
| Energiförsörjning | Nätdriven                     |
| Produktslag       | Okularlöst betraktningssystem |

---

## Tillbehör

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 6   | 491905 6   |
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 10  | 491905 10  |
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 8   | 491905 8   |
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 15  | 491905 15  |
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 4   | 491905 4   |
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 20  | 491905 20  |
| Objektiv till Mantis® Elite Typ 6SL | 491905 6SL |