



## Slipband normalkorund (A) KK711T, 20×520 mm, Kornstorlek: 180



### Beställningsdata

Ordernummer	558012 180
GTIN	4018875024317
Artikelklass	56V

### Beskrivning

#### Utförande:

**Universalslipband** bestrött med **normalkorund (A)**. Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.

Kornstorlek 40 - X-väv (robust). Kornstorlek 60 till 180 – T-väv (robust-flexibel) med **specialflexning**. Optimal för användning på manuella slipmaskiner.

#### Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: **Stål**, ickejärnmetall, gjutgods, **aluminiumlegeringar, trä**.

#### OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen.

Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek	180
Serie	KK711T
Slipmedel	Normalkorund (A)

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	20 mm
Slipbandets längd	520 mm
Produktnamnsattribut	20×520 mm
Produktslag	Slipband

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	32-38 m/s	H
INOX	mindre lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	mindre lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10-30 m/s	
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		