

**Slipband normalkorund (A) KK711, 10×330 mm, Kornstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	558011 40
GTIN	4018875397527
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Universalslipband bestrött med **normalkorund (A)**. Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.

Kornstorlek 40 - X-väv (robust). Kornstorlek 60 till 180 – T-väv (robust-flexibel) med **specialflexning**. Optimal för användning på manuella slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: **Stål**, ickejärnmetall, gjutgods, **aluminiumlegeringar, trä**.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen.

Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
Serie	KK711T
Slipmedel	Normalkorund (A)

Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	10 mm
Slipbandets längd	330 mm
Produktnamnsattribut	10×330 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	32-38 m/s	H
INOX	mindre lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	mindre lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10-30 m/s	
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		