

**Fyrkantfil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	512100 150
GTIN	4009215017397
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.**Användningsdata:**

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form D

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	150 mm
Bredd	6 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 1 (grov)
Huggning	1
Huggtyp	Bastard
Form	D
Formbeskrivning	Fyrkantig, halvtrubbig ände
Filytor	4
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Filskraft av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filskraft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskraft av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100