



## Slipduk i ekonomirulle, sats (A) brun KK 114 F, 40 mm × 50 m, Antal olika rullar: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	557870 5
GTIN	2050001030337
Artikelklass	56V

### Beskrivning

#### Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. **Längd 50 m**, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. **Längd 50 m**, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**. **5 delar** = grundsortiment med vardera 1 ekonomirulle kornstorlek 40, 80, 150, 240, 400.

#### Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

### Teknisk beskrivning

Antal olika rullar	5
Serie	KK114F
Slipmedel	Normalkorund

Slipmedlets beteckning	A
Ekonomirullar bredd	40 mm
Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	40 mm × 50 m
Produktslag	Slipduk

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

### Tillbehör

Magasin för 5 ekonomirullar 20–50 mm × 50 m	557960
Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F Kornstorlek 80	557700 80

Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 150	557700 150
Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 40	557700 40
Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 400	557700 400
Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 240	557700 240