

**Slipband normalkorund (A) KK711X, 100×1000 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	558040 60
GTIN	4018875157527
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Universalslipband bestrött med **normalkorund (A)**. Slipmedelsunderlaget är optimalt avstämt till kornstorleken och slipbandets typ.

Robust X-väv för **stor materialavverkning** med stationära slipmaskiner.

Användningsdata:

Universellt användbara på alla vanliga material: **Stål**, ickejärnmetall, gjutgods, **aluminiumlegeringar, trä**.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
Serie	KK711X
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	100 mm
Slipbandets längd	1000 mm
Produktnamnsattribut	100×1000 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	mindre lämplig	32-38 m/s	H
INOX	mindre lämplig	18-30 m/s	
Ti	mindre lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	mindre lämplig	30-45 m/s	K
CuZn	lämplig	35-45 m/s	N
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	10-30 m/s	
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		