

**Fyrkantfil, Huggning 3 (fin), Längd utan tånge: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	512300 200
GTIN	4009215017441
Artikelklass	56B

**Beskrivning****Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

**Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.****Användningsdata:**

En  **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

**Norm:**

**DIN 7261 Form D**

**Teknisk beskrivning**

Bredd	8 mm
Längd utan tånge	200 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 3 (fin)
Huggning	3
Huggtyp	Fin
Form	D
Formbeskrivning	Fyrkantig, halvtrubbig ände
Filytor	4
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filskافت av plast totallängd 110 mm	519510 110
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25