



Stereomikroskop, Typ: A60S



Beställningsdata

Ordernummer	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

StereoZoom-mikroskop med ett förstöringsområde på 5× till 30× som möjliggör både detaljobservation och översikt. Tack vare den patenterade tekniken FusionOptics™ har Leica A60 ett skärpedjup på hela 13,6 mm i det lägsta zoomsteget – ingen tidsödande efterfokusering av högre komponenter behövs.

- **Enastående skärpedjup (13,6 mm).**
- **46 mm objektivfält.**
- **Ergonomiskt arbete tack vare högt arbetsavstånd (122 mm).**
- **Antistatiskt plasthölje.**
- **Inklusive LED-ringbelysning med 10 ljusnivåer.**
- **Diffusor för minskade reflexer (avtagbar).**

Med svängarmsstativ

- **För återkommande objekt.**
- **Egen jordningspunkt på basen.**
- **Mycket hög stabilitet för arbete vid kraftig förstoring.**

Användningsdata:

Perfekt för industriella inspektioner samt montage- och kvalitetskontroller.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel.

Specialtillbehör:

Genomlysningsljus nr 491777 strl. BLI.

Teknisk beskrivning

LED-belysningsystem	16 Med Power SMT LEDs
basens bredd	266 mm
optiksystem	Greenough med Fusion Optics™
maximal utliggning	560 mm
synfält – Ø	46 mm
zoom	6 : 1
maximalt skärpedjup	13,6 mm
Arbetsavstånd	122 mm
färgtemperatur direktljus	5600 K
Förstoring (gångar)	5 - 30
betraktningvinkel	38 grad
basens längd	230 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop

Tillbehör

Genomlysningsljus Typ BLI	491777 BLI
---------------------------	------------