

**Rundfil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	514100 100
GTIN	4009215017793
Artikelklass	56B

**Beskrivning****Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

**Med banhuggning; halvtrubbig ände.**

**Användningsdata:**

En  **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

**Norm:**

**DIN 7261 Form F**

**Teknisk beskrivning**

Längd utan tånge	100 mm
diameter	4 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 1 (grov)
Huggning	1
Huggtyp	Bastard
Form	F
Formbeskrivning	rund
Filytor	Huggning på alla sidor
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 95 mm	519600 95
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskaft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filskaft av hådrträ totallängd 70 mm	519400 70
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519550 100
Filskaft av hådrträ totallängd 80 mm	519400 80