



## Halvrundfil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	513200 200
GTIN	4009215017625
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

**Med banhuggning; halvtrubbig ände.**

#### Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### Norm:

**DIN 7261 Form E**

#### OBS!:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 513201.

### Teknisk beskrivning

tvärsnitt	21×6 mm
Längd utan tånge	200 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	E
Formbeskrivning	halvrund
Filytor	Huggning på alla sidor
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produktslag

Verkstadsfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filskافت av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20