



Stereomikroskop, Typ: A60F



Beställningsdata

Ordernummer	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

StereoZoom-mikroskop med ett förstöringsområde på 5× till 30× som möjliggör både detaljobservation och översikt. Tack vare den patenterade tekniken FusionOptics™ har Leica A60 ett skärpedjup på hela 13,6 mm i det lägsta zoomsteget – ingen tidsödande efterfokusering av högre komponenter behövs.

- **Enastående skärpedjup (13,6 mm).**
- **46 mm objektfält.**
- **Ergonomiskt arbete tack vare högt arbetsavstånd (122 mm).**
- **Antistatiskt plasthölje.**
- **Inklusive LED-ringbelysning med 10 ljusnivåer.**
- **Diffusor för minskade reflexer (avtagbar).**

Med flexarmstativ.

- **Enkel insiktning mot objektet i x- och y-riktningen.**
- **Enkel höjdinställning för olika objekthöjder.**
- **Maximal platsbesparing tack vare fäste med bordsklämma.**

Användningsdata:

Perfekt för industriella inspektioner samt montage- och kvalitetskontroller.

leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel.

Specialtillbehör:

Genomlysningssljus nr 491777 strl. BLI.

Teknisk beskrivning

zoom	6 : 1
maximalt skärpedjup	13,6 mm
maximal utliggning	995 mm
Arbetsavstånd	122 mm
betraktningvinkel	38 grad
LED-belysningssystem	16 Med Power SMT LEDs
färgtemperatur direktljus	5600 K
optiksystem	Greenough med Fusion Optics™
synfält – Ø	46 mm
Förstoring (gångar)	5 - 30
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop

Tillbehör

Genomlysningsljus Typ BLI	491777 BLI
---------------------------	------------