



Halvrundfil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	513200 250
GTIN	4009215017656
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form E

OBS!:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 513201.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	25×7 mm
Längd utan tånge	250 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	E
Formbeskrivning	halvrund
Filytor	Huggning på alla sidor
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produktslag

Verkstadsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filskaft av hådrträ totallängd 140 mm	519400 140
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120