



Halvrundfil, huggning 2, Längd utan tånge: 200mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 513210 200 |
| GTIN | 4045197571663 |
| Artikelklass | 52A |

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form E

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------------------|
| tvärsnitt | 20×5 mm |
| Längd utan tånge | 200 mm |
| Produktnamnsattribut | huggning 2 |
| Form | E |
| Formbeskrivning | halvrund |
| Filytor | Huggning på alla sidor |
| inkl. filskaft | nej |
| Norm | DIN 7261 |
| Produktslag | Verkstadsfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Filskaft av plast totallängd 110 mm | 519550 110 |
| Filskaft av plast totallängd 110 mm | 519510 110 |
| Filskaft av hådrträ totallängd 120 mm | 519400 120 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm | 519600 110 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm | 519600 120 |
| Filskaft av plast totallängd 100 mm | 519510 100 |