



Slipduk i ekonomirulle, sats (A) brun med magasin KK 114 F, 40 mm x 50 m



Beställningsdata

Ordernummer	557950
GTIN	2050001024657
Artikelklass	56V

Beskrivning

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden **normalkorund (A)**. Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. **Längd 50 m**, förpackning **med inbyggd avrivningskniv**.

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. Magasinet är fyllt med 5 ekonomirullar nr 557700 – korn 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm breda, 50 m långa).

Utförande reklamtext:

Typ **VSM KK 114 F**: Väv, **brun för extremt hög nötning**. Denna kvalitet är **mycket smidig, oljebeständig** och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa. Magasinet är fyllt med 5 ekonomirullar nr 557700 – korn 60, 80, 120, 150, 240 (40 mm breda, 50 m långa).

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.

Teknisk beskrivning

Serie	KK114F
Slipmedel	Normalkorund
Slipmedlets beteckning	A

Ekonomirullar bredd	40 mm
Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	40 mm × 50 m
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Magasin för 5 ekonomirullar 20–50 mm × 50 m	557960
Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F Kornstorlek 120	557700 120
Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F Kornstorlek 240	557700 240

Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 150	557700 150
Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 80	557700 80
Slipduk i ekonomirulle (A) brunKK 114 F Kornstorlek 60	557700 60