



## Rundfil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	514200 200
GTIN	4009215017892
Artikelklass	56B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

**Med banhuggning; halvtrubbig ände.**

#### Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### Norm:

**DIN 7261 Form F**

#### OBS!:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 514201.

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	200 mm
diameter	7,1 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	F
Formbeskrivning	rund
Filytor	Huggning på alla sidor
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261

Produktslag

Verkstadofil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

**Tillbehör**

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40