

Garant**Stålpassbit Toleransklass 0, nominellt mått: 14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 481030 14 |
| GTIN | 4045197209153 |
| Artikelklass | 41L |

Beskrivning**Utförande:**

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr.

Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm.

Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

Toleransklass 0 som normalmått för kontroll av verkstadstolkar. För inställning av mätinstrument med mycket hög noggrannhet. **Inklusive spårbart tillverkarprovningsprotokoll.**

OBS!:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|---|
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| nominellt mått | 14 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Toleransklass | 0 |
| Material | legerat specialstål, härdat och spänningsfritt |

| | |
|-------------|---------|
| Kalibrering | L2 |
| Produktslag | Passbit |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibreringPassbit stål maximal längd 100 mm | 028140 100 |