



## Stålpasbit Toleransklass 1, nominellt mått: 1,09mm



### Beställningsdata

Ordernummer	481050 1,09
GTIN	4045197209412
Artikelklass	42K

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla passbitar är markerade med ett individuellt ID-nr. Strl 0,5 till 10 – tvärsnitt = 30×9 mm. Strl 11 till 500 – tvärsnitt = 35×9 mm.

Av speciallegerat och spänningsfritt specialstål. Noggrant härdat.

**Toleransklass 1** för kontroll av inställningsmått, tolkar och förinställning av längdmätare, samt för normala arbeten i mättrum.

Annat utförande som nr 480450.

#### OBS!:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

nominellt mått	1,09 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Toleransklass	1
Material	legerat specialstål, härdat och spänningsfritt
Kalibrering	L2
Produktslag	Passbit

---

## Tjänster

DAkKS-kalibreringPassbit stål maximal längd 100 mm	028140 100
KalibreringPassbit stål/keramik maximal längd 100 mm	028060 100