



Underreden för mätmikroskop, breddxdjup: 1500X700 mm



Beställningsdata

Ordernummer	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Artikelklass	41M

Beskrivning

Utförande:

Stomme av svetsad stålplåt med arbetsskiva av beolin, rundad på ena kanten. 3 mm tjock grafitlist runt om. Med praktiska förvaringsfack av stålplåt. Inklusiv GARANT låssystem.

Passar till :

GARANT videomätmikroskop med mätområde upp till X = 200 / Y = 100.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 60; 300; 300 mm

Lackering:

Stommen lackerad i vit aluminium RAL 9006, lådor stålblå i RAL 5011.

arbetsbänk höjd: 840 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla: 100 kg

plattans tjocklek: 50 mm

Lådutdrag: 90 %

Hoffmann raster för perforerad panel: 9x9

Cylinderlås: modulär låscylinder

lådornas effektiva bredd: 490 mm

lådornas effektiva djup: 520 mm

bärförmåga per ytenhet: 1000 kg

vikt: 124 kg

Teknisk beskrivning

bärförmåga per ytenhet	1000 kg
lådornas effektiva bredd	490 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	124 kg
lådornas effektiva djup	520 mm
Antal lådor	3
arbetsbänk höjd	840 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	100 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag	90 %
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscynder