

**Slipband zirkoniumoxid (ZA) ZK713T, 19×457 mm, Kornstorlek: 60****Beställningsdata**

Ordernummer	558252 60
GTIN	4018875788288
Artikelklass	56V

Beskrivning**Utförande:**

Slipband med höga bearbetningsprestanda och **zirkoniumoxid (ZA)** för bästa avverkning. **Den kontinuerliga självskärpningen** möjliggör i jämförelse med normalkorund **längre utslitningstid** vid **högre avverkningskapacitet** och oförändrad ytkvalitet.

T-väv (robust-flexibel) med **specialflexning** för bearbetning av små radier i manuella maskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla **stål och stållegeringar, gjutjärn** samt ickejärnmetaller.

OBS!:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen.

Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	60
Serie	Filtandning ZK713T
Slipmedlets beteckning	ZA

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Slipbandets bredd	19 mm
Slipbandets längd	457 mm
Produktnamnsattribut	19×457 mm
Produktslag	Slipband

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig	35-40 m/s	
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32-38 m/s	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-25 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	32-38 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	25-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-25 m/s	H
INOX	lämplig	18-30 m/s	
Ti	lämplig	10-20 m/s	
GG(G)	lämplig	30-45 m/s	K
Trä	lämplig	23-26 m/s	
torrt	lämplig		