

**Nyckelfil huggning 2 Längd = 150 mm, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	518900 1
GTIN	4009215081428
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

OBS!:

Filskaft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	16×1,8 mm
Formbeskrivning	flatspetsig
Norm	DIN 7283
Produktslag	Nyckelfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		

GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filskaft av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskaft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Filskaft av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120