



Nyckelfil huggning 2 Längd = 150 mm, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	518900 2
GTIN	4009215081411
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid**. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

OBS!:

Filskraft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	16×1,8 mm
Formbeskrivning	ansats
Norm	DIN 7283
Produktslag	Nyckelfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		

INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Filskافت av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskافت av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100