



Knivfil huggning 3 (slät), Längd utan tånge: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	518100 200
GTIN	4009215074833
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfilarna garanterar släta filytor. **Specialfilarna** tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.**
Huggning på alla sidorna, trubbig ände.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	20×6,4 mm
Längd utan tånge	200 mm
Form	G
Norm	DIN 7262
Produktslag	Knivfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	mindre lämplig

Tillbehör

Filskraft av plast totallängd 100 mm	519510 100
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 120 mm	519600 120
Filskraft av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskraft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110