

Fräst fil, ansats, medel, Längd utan tånge: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	519120 300
GTIN	2050001696236
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

Ansats, fräst på tre sidor

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	31×7 mm
Längd utan tånge	300 mm
finhetsgrad	medel
Skäravstånd ca	2 mm
Form	A
Produktnamnsattribut	medel
Norm	DIN 7264
för material	Stål, ståljutgods, koppar, mässing, brons osv.
Produktslag	Frästa filar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig

Tillbehör

Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filskافت av hårdträ totallängd 160 mm	519400 160
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20