



Knivfil huggning 3 (slät), Längd utan tånge: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	518100 250
GTIN	4009215074840
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfilarna garanterar släta filytor. **Specialfilarna** tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.**
Huggning på alla sidorna, trubbig ände.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	250 mm
tvärsnitt	21,8×10,1 mm
Form	G
Norm	DIN 7262
Produktslag	Knivfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	mindre lämplig

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskaft av hådrträ totallängd 140 mm	519400 140